

Cilindru rotund DSNU-5/8"- -P-S2

Cod: 548545

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie


FESTO

Conform DIN ISO 6432, cu amortizare elastica la pozitiile de capat.

Diverse optiuni de fixare cu sau fara componente suplimentare.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2022. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

Reprezentare



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	0,04 ... 8 "
Diametru piston	5/8"
Filet tija	10-32 UNF-2A
bazat pe norme	ISO 6432
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa
pozitie instalare	Oricare
Capat tija	Filet exterior
Structura constructiva	Piston tija
Detectarea pozitiei	fara
variante	Tija bilaterala
Presiune de operare Mpa	0,1 ... 1 MPa
presiune de operare	1 ... 10 bar
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-4 ... 176 °F
energia de impact in pozitiile finale	0,1106 ft-lbf
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe retur	20,74 lbf
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans	24,12 lbf
Masa in miscare la 0 mm cursa	0,811 oz
adaos de greutate la 10 mm cursa	0,071 oz
tip fixare	cu accesorii
Conexiune pneumatica	10-32 UNF-2B
Indicatie material	conform RoHS
Materialul protectiei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul etansarilor	NBR TPE-U(PU)
Materialul tije	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul corpului cilindrului	otel inoxidabil aliaj inalt