


Reductor EMGA-80-P-G3-SAS-70

Cod: 552192

FESTO

adecvat pentru servomotoare.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Transmisie flansa	80 mm
Motor cu flansa	70 mm
Joc de rasucire	0,12 deg
tipul reductorului	Angrenaj planetar
Raport de transmisie	3:1
Viteza maxima de intrare	7.000 1/min
Temperatura de operare reductor	-25 ... 90 °C
Tip de protectie	IP54
Cuplu de actionare continua	85 Nm
Momentul de inertie al angrenajului	0,77 kgcm ²
Cuplu maxim iesire	136 Nm
Eficienta maxima	98 %
rigiditate la torsiune	6 Nm/arcmin
Greutate produs	2.100 g
Interfata reductor arbore de iesire	80G
Interfata reductor arbore de antrenare	70A
Indicatie material	conform RoHS