



Senzor de proximitate SIEF-M12B-PS-K-L

Numar piesa: 553542

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Design	in jurul
Conform cu standardul	EN 60947-5-2
Autorizare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM
Nota privind materialele	Conform RoHS
Distanta nominala de functionare	3 mm
Temperatura ambianta	-30 °C...70 °C
Precizie de repetare	0.16 mm
Iesire de comutare	PNP
Funcția elementului de comutare	Contact N/O
Frecventa max. de comutare CC	3000 Hz
Curent de iesire max.	200 mA
Rezistenta la scurtcircuit	sincronizare
Domeniu de tensiune de lucru CC	10 V...30 V
Protectie la polaritate inversa	pentru toate conexiunile electrice
Conector electric	cu 3 fire Cablu
Lungime cablu	2.5 m
Material manta de cablu	TPE-U (PU)
Dimensiune	M12
Tip de instalare	coplanar
Greutate produs	105 g
Material carcasa	Alama TPE-O cromat
Afisajul starii de comutare	LED galben
Temperatura ambianta cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...70 °C
Tip de protectie	IP68
Rezistenta la interferente impotriva campurilor magnetice	camp magnetic direct si alternativ
Rezistenta la supratensiune	0.8 kV
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii

Caracteristica	Valoare
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nivel de poluare	3
Selectie informatii suplimentare despre senzor	cu factor de reducere 1 - rezistent la camp magnetic
Selectarea versiunii de senzor	Standard