

Axa ghidare EGC-80- -FA

Numar piesa: 558865

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|-----------------------------------|
| Cursa de lucru | 50 mm...8500 mm |
| Dimensiune | 80 |
| Pozitie de instalare | orice |
| Ghidaj | Ghidaj cu bile de recirculare |
| Structura constructiva | Ghidaj |
| Acceleratie max. | 50 m/s ² |
| Viteza max. | 5 m/s |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - nu este afectat de coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364 zona III |
| Tip de protectie | IP40 |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Momente de gradul 2 ale suprafetei lx | 844000 000057 |
| Momentele de gradul 2 ale suprafetei ly | 1160000 000057 |
| Forta max. Fy | 3050 N |
| Forta max. Fz | 3050 N |
| Rezistenta max. de deplasare fara sarcina | 15 N |
| Moment max. Mx | 36 Nm |
| Momentul de inertie torsional It | 551000 000057 |
| Conexiune pneumatica, unitate de blocare | M5 |
| Material profil | Aliaj de aluminiu forjat anodizat |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Materialul profilului de acoperire | ABS |
| Material capac | Aliaj de aluminiu forjat anodizat |
| Material ghidare sanie | Otel |
| Material sina de ghidaj | Otel |
| Material sanie | Aliaj de aluminiu forjat anodizat |