


Grup de preparare aer FRC-1-D-7-MAXI-A-MPA

Numar piesa: 8002351

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Maxi
Seria	D
Blocaj de actionare	Buton rotativ cu blocare
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Purjare a condensului	complet automat
Structura constructiva	Regulator de filtru cu manometru Lubrifiant proportional standard
Cantitate max. de condens	80 cm ³
Finete de filtrare	40 μm
Protectie pahar	Cos metallic de protectie
Indicator de presiune	cu manometru
Presiune de lucru	2 bar...12 bar
Domeniu de reglare a presiunii	0.5 bar...7 bar
Histerezis max. de presiune	0.4 bar
Debit nominal normal	8700 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	2520 g
Tipul de montare	Instalarea liniei cu accesorii
Conector pneumatic 1	G1
Conexiune pneumatica 2	G1
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune PC