


# Cilindru oscilant DAPS-0240-090-RS4-F1012-MW

Numar piesa: 8005045

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiunea mecanismului de reglare	0240
Model de gaurire a flansei	F10 F12
Unghi de pivotare	92 deg
Adancimea de conectare a arborelui	29.5 mm
Indicatie privind intervalul de reglare a pozitiiilor de capat	optional, o pozitie finala reglabila
Conexiune standard la armatura	ISO 5211
Amortizare	fara amortizare
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu simpla actiune
Structura constructiva	Cinematica jug
Detectarea pozitiei	fara
Directia de inchidere	blocare pe dreapta
Conexiunea ventilului este conforma cu standardul	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Safety Integrity Level (SIL)	pana la SIL 2 mod de cerere ridicata pana la SIL 2 Mod de solicitare redusa
Presiunea de conectare pentru forta arcului	0.56 MPa 5.6 bar
Presiune de lucru	0.56 MPa...0.84 MPa 5.6 bar...8.4 bar
Presiunea nominala de functionare	0.56 MPa 5.6 bar
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei UE privind protectia la explozie (ATEX)
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor britanice EX
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Organizatia emitenta a certificatului	TÜV Nord 212170801
Categorie ATEX pentru gaz	II 2G
Categorie ATEX pentru praf	II 2D
Tip de protectie la explozie pentru gaz	Ex h IIC T6...T3 Gb X
Tip de protectie contra exploziilor pentru praf	Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X
Temperatura ambientala Ex	-50°C ≤ Ta ≤ +60°C

<b>Caracteristica</b>	<b>Valoare</b>
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°	240 Nm
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de pivotare de 50°	120 Nm
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de pivotare de 90°	160 Nm
Cuplu de revenire a arcului la unghiul de rotatie 0°	160 Nm
Cuplu de revenire a arcului la unghiul de rotatie 50°	120 Nm
Cuplu de revenire a arcului la un unghi de rotatie de 90°	240 Nm
Puterea arcurilor	4
Consumul de aer la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi) per ciclu 0°-unghi nominal de balansare-0°	10.5 l
Greutate produs	15200 g
Conexiunea arborelui	T27
Conexiune pneumatica	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	Aliaj de aluminiu forjat
Material garnituri	FPM NBR PUR
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat
Material suruburi	otel aliaj inalt
Material arbore	otel aliaj inalt
Cod material arbore	1.4305