



Bariera luminoasa SOOE-TB-R-PNLK-T

Cod: 8075665

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Model	Design in bloc
Corespunde normelor	EN 60947-5-2
Aprobare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementarilor UK RoHS
Departament eliberare certificate	UL E232949
Indicatie material	conform RoHS
Principiu de masurare	optoelectronic
Metoda de detectie	bariera luminoasa emitor Receptor
Tip de lumina	rosu LED
Spot luminos maxim	65 mm la 1000 mm
Raza de actiune	0 ... 12.000 mm
Temperatura mediului	-40 ... 60 °C
Iesire de comutare	Push-pull
Funcie de element de comutare	comutabil PNP, comutare negru NPN, comutare alb
Frecventa maxima de comutare	1.000 Hz
Curentul maxim de iesire	100 mA
Cadere de tensiune	0 ... 1,5 V
Funcie cronometru	Via IO-Link®
Rezistenta la scurt-circuit	pulsatil
Protocol	IO-Link
IO-Link, protocol	Device V 1.1
IO-Link, mod comunicatie	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, suport mod SIO	Da
IO-Link, tip port	A
IO-Link, latime date proces OUT	1 bit (emitor) 2 bit (receptor)
IO-Link, continut date de proces OUT	1 bit (emitor decuplat) 1 bit (hold)
IO-Link, latime date proces IN	2 bit (receptor)
IO-Link, continut date de proces IN	1 bit (alerta stabilitate) 1 bit SSC (semnal de comutare)
IO-Link, timp minim ciclu	2,3 ms
IO-Link, necesita memorare date	2 Kilobyte
Domeniul tensiunilor de operare DC	10 ... 30 V
Pulsatii reziduale	10 %
Curent de mers in gol	14 mA
protectie contra inversarii polaritatii	Pentru toate conexiunile electrice

Caracteristica	valoare
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	stecher
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	M8x1, codificare tip A conform EN 61076-2-104
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	Surub de reglare
Materialul contactului electric	Alama, placata cu aur
tip fixare	Cu gauri strapunse pentru surub M3
Cuplu de pornire	0,8 Nm
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	20 g
Materialul carcasei	PC PMMA
Indicator gata de operare	LED verde
Afisarea starii de comutare	LED galben
Afisarea rezervei de functionare	LED-ul galben clipeste
Optiuni de ajustare	IO-Link Potentiometru Teach-In
Tip de protectie	IP65 IP67 IP69K
Tensiune de izolare	500 V
Rezistenta la tensiune	1 kV
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Grad de contaminare	3