

Cablu legatura NEBC-R3G8-KS-0.2-N-S-R3G8-ET

Numar piesa: 8082383

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Denumirea liniei	fara ecranare
Greutate produs	15 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Stecher
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	RJ45
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	8
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	8
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conexiune electrica 2, design	unghiular
Conectorare electrica 2, tip de racord	Stecher
Conexiune electrica 2, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	RJ45
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	8
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	8
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...50 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	1.5 A
Rezistenta la supratensiune	2.5 kV
Ecranare	da
Lungime cablu	0.2 m
Proprietate cablu	Standard
Conditii de testare cablu	Conditii de testare la cerere
Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri	24 mm
Diametrul cablului	5 mm
Ansamblu cablu	4 x 2 x 0,16 mm ²
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.16 000013
Tip de protectie	IP20
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE

Caracteristica	Valoare
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	2
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Material manta de cablu	PVC
Culoare manta de cablu	gri
Material carcasa	PVC
Culoarea carcasei	gri
Material manson de izolare	PVC