


Robinet cu bila

VZBE-3/8-WA-63-T-2-F0304-M-V15V15

Cod: 8089056

FESTO

Festo este doar un revanzator al acestui produs, nu producatorul acestuia.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Structura constructiva	Robinet cu bila si actionare manuala
tip de actionare	mecanic
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
tip fixare	montare in linie
Conectare ventil de proces	Capete de sudura conform ASME B16.11
Afisarea pozitiei de comutare	Sens canal = directie de curgere
Forma gaurii de flansa	F03 F04
Diametru interior	12,5 mm
Diametru nominal DN	10
functie ventil	2/2
directie de curgere	reversibil
Presiune nominala ventil	63
Momentul de desprindere la diferenta de presiune, ventil de proces PN	7 Nm
bazat pe norme	ASME B16.11 ISO 5211
Mediu	Vapori Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Gaze inerte Apa Fluide neutre
Temperatura medie	-20 ... 200 °C
Debit Kv	22 m3/h
Indicatie material	conform RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Materialul carcasei	Turnat din otel inoxidabil
Cod material carcasa	1.4408/CF8M
Materialul etansarii scaunului	PTFE, modificat
Materialul etansarilor	FPM PTFE
Materialul bilei	Turnat din otel inoxidabil
Numar material sfera	1.4408/CF8M
Materialul axului	otel inoxidabil aliaj inalt
Cod referitor la material pentru arbore	1.4401
Greutate produs	500 g
Aprobare	CRN
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune