

Modul de manipulare EHMX-EGC-80-TB-KF- -

Cod: 8004601

FESTO



Reprezentare

Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
Diametrul efectiv al pinionului actionarii	28,65 mm
Cursa de lucru	200 ... 4.500 mm
Suprafetele pentru montare trebuie sa fie plane	0,1 mm/m
Suprafetele pentru montare trebuie sa fie paralele	0,1 mm/m
Intinderea curelei de transmisie	0,24 %
Pasul curelei de transmisie	3 mm
pozitie instalare	orizontal
Structura constructiva	Modul liniar electromecanic cu curea de transmisie zimtata
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
Acceleratia maxima	50 m/s ²
Viteza maxima	5 m/s
Precizie de repetare	±0,08 mm
Durata de anclansare	100 %
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 90 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	5 ... 45 °C
Fora de alimentara maxima Fx	700 N
Constanta de avans	90 mm/U
Indicatie material	conform RoHS