

Cilindru electric ESBF-BS-50-300-10P

Cod: 8022595

★ Gama de produse standard

cu surub cu bile, surubul actionat electric transforma miscarea de rotatie a tijei pistonului in miscare liniara.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	50
cursa	300 mm
Filet tija	M16x1,5
Jocul la intoarcere	30 µm
Diametru arbore melcat	20 mm
Pasul arborelui melcat	10 mm/U
Unghiul maxim de incovoiere la tija pistonului +/-	0,15 deg
bazat pe norme	ISO 15552
pozitie instalare	Oricare
Capat tija	Filet exterior
Tipul de motor	Motor pas cu pas servomotor
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
Structura constructiva	Cilindru electric cu surub cu bile
Tip arbore melcat	Surub cu bile cu recirculare
siguranta contra torsiunii/ghidaj	ghidat prin alunecare
Acceleratia maxima	15 m/s ²
Viteza maxima	0,67 m/s
Precizie de repetare	±0,01 mm
Durata de anclansare	100 %
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Momentul maxim de actionare	9,2 Nm
Forta radiala maxima la arbore	300 N
Forta de alimentara maxima Fx	5.000 N
Cuplu de actionare in gol	0,3 Nm
Valoare de referinta pentru sarcina de lucru, orizontal	500 kg
Valoare de referinta pentru sarcina de lucru, vertical	500 kg
Momentulul de inertie JH la un metru de cursa	1,0424 kgcm ²
Momentulul de inertie JH la un kg de sarcina utila	0,025 kgcm ²
Momentulul de inertie a JO	0,1871 kgcm ²
Masa in miscare la 0 mm cursa	793 g
Adaos de masa la 10 mm cursa	35 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	1.982 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	65 g
tip fixare	cu filet interior sau accesorii
Cod interfata actuator	D50

Caracteristica	valoare
Indicatie material	conform RoHS
Materialul protectiei	Aliaj din aluminiu forjat, eloxat usor
Materialul tijei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul suruburilor	otel galvanizat
Materialul piulitei surubului	otel pentru rulmenti
Materialul surubului	otel pentru rulmenti
Materialul corpului cilindrului	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat