

Actionare oscilanta DAPS-0015-090-R-F04-T4

Cod: 8030600

FESTO

dupla actiune, conectare pneumatic VDI/VDE 3845 pentru ventile NAMUR, conectare directa, varianta pentru temperatura ridicata



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| Dimensiune actuator | 0015 |
| Forma gaurii de flansa | F04 |
| Unghi de oscilatie | 90 deg |
| Domeniu de deplasare a pozitiei finale la 0° | -1 ... 9 deg |
| Adancime cuplare la arbore | 13,2 mm |
| racordul de armatura corespunde normelor | ISO 5211 |
| Amortizare | Fara amortizare |
| pozitie instalare | Oricare |
| Mod de functionare | cu actiune dubla |
| Structura constructiva | cinematica cu jug |
| Detectarea pozitiei | fara |
| Directia de inchidere | cu inchidere in sensul acelor de ceasornic |
| racordarea ventilului corespunde normelor | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Safety Integrity Level (SIL) = Nivel de siguranta integrata | Produsul poate fi utilizat in SRP/CS pana la SIL 2 Low Demand |
| Presiune de operare Mpa | 0,3 ... 0,84 MPa |
| presiune de operare | 3 ... 8,4 bar |
| Presiune nominala de operare | 0,56 MPa 5,6 bar |
| Frecventa maxima de rotire la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi) | 1 Hz |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene de protectie Ex (ATEX) |
| Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK EX |
| Departament eliberare certificate | TÜV Nord 212170801 |
| Gaz categoria ATEX | II 2G |
| Praf categoria ATEX | II 2D |
| Tip gaz cu protectie la explozie si aprindere | Ex h IIC T6...T3 Gb X |
| Tip praf cu protectie la aprindere si explozie | Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X |
| Protectie la explozie temperatura ambientala | -20°C ≤ Ta ≤ +150°C |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 3 - Rezistenta ridicata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-zona III |
| Temperatura mediului | -20 ... 150 °C |
| Moment de rotatie la presiunea nominala de operare si 0° unghi de oscilatie | 15 Nm |
| Cuplu la presiunea nominala cu unghi de rotatie 50° | 7,5 Nm |
| Cuplu la presiunea nominala cu unghi de rotatie 90° | 11,3 Nm |
| Nota despre cuplu | Cuplul functional al actuatorului nu trebuie sa fie mai mare decat cuplul maxim permis conform ISO 5211, cu referinta la marimea flansei de montaj si a cuplajului. |
| Consum de aer la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi) per ciclu 0°-unghi de pivotare nominal-0° | 0,56 l |
| Greutate produs | 750 g |
| Racordare la arbore | T11 |
| Conexiune pneumatica | G1/8 |

| Caracteristica | valoare |
|---|--------------------------|
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul protectiei | Aliaj de aluminiu forjat |
| Materialul etansarilor | FPM ranforsat PTFE |
| Materialul carcasei | Aliaj de aluminiu forjat |
| Materialul suruburilor | otel aliaj inalt |
| Materialul axului | otel aliaj inalt |
| Cod referitor la material pentru arbore | 1.4305 |