

# Aparat de comanda CDSA-D3-RV

Cod: 8126915

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Numar taste de functii	20
Numar de LED-uri ale sistemului	5
Afisare	LCD-Display cu iluminat de fundal
Proprietati afisaj	Touchscreen
Dimensiune afisaj	7"
elemente de deservire	Tastatura cu folie Activare unitate de control Buton oprire de urgenta
Curentul de intrare	$\leq 5,6$ A
Domeniul tensiunilor de operare DC	19,2 ... 30 V
Rezolutie display	WSVGA, 600x1024 pixeli
Aprobare	CCC RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marcaj KC	KC-EMV
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV conform directivei europene privind echipamentele tehnice in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementarilor UK privind masinile conform reglementarilor UK RoHS
Departament eliberare certificate	UL E239998
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Umiditatea relativa a aerului	5 - 95 %
Tip de protectie	IP65
Nota cu privire la gradul de protectie	cand capacul USB este inchis in stare montata
Clasa de protectie	III
Temperatura mediului	0 ... 40 °C
Greutate produs	950 g
Consum energie electrica	12 W
Alocare adresa IP	FCT DHCP
Tensiune nominala de operare DC	24 V
rezerva in caz de cadere a retelei	10 ms
Altitudine nominala de utilizare	$\leq 2000$ m NHN
Alimentare, functie	Activare control Stop de urgenta alimentare cu tensiune
Alimentare cu tensiune, tip de conectare	Soclu prize
Alimentare cu tensiune, tehnologie de conectare	Soclu prize 12 pini, 2 randuri
Alimentarea cu energie, numar de pini/fire	12
Alimentare electrica, pini / fire ocupate	6
Interfata USB, tehnologia conectarii	USB 2.0 Typ A

Caracteristica	valoare
Interfata USB, model de conexiune	00995868
Interfata Ethernet, protocol	TCP/IP
Interfata Ethernet, functionare	Diagnosticare Conectare retea la PLC Parametrizare
Interfata Ethernet, tip de conectare	Priza
Interfata Ethernet, tehnologie de conectare	RJ45
Interfata Ethernet, numar de pini/fire	8
Interfata Ethernet, viteza de transmitere	100 Mbit/s
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	ABS
Dimensiuni l x L x l	212 mm x 251 mm x 73 mm
Nota cu privire la curentul de sarcina acceptabil, la 40°C	10 - 1000 mA la fiecare contact al opririi de urgenta <500 mA pentru activarea unitatii de control
Categorie de utilizare	DC-13, oprire de urgenta
Valoare caracteristica a duratei de viata B10d, sub-componenta	0,25 mil. Cicluri de comutare, oprire de urgenta 1 mil. Cicluri de comutare, activare unitate de control