

Robinet cu bila VZBE-21/2-WA-63-T-2-F0710-M-V15V15

Numar piesa: 8089063

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Structura constructiva	Robinet cu bila cu 2 cai cu maneta
Tip de actionare	mecanic
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Tipul de montare	Instalarea liniei
Conectare armatura	Capat sudabil conform ASME B16.11

Caracteristica	Valoare
Indicatorul pozitiei de comutare	Directia fantei = directia de curgere
Model de gaurire a flansei	F07 F10
Ø interior	63 mm
Dimensiunea nominala DN	65
Functie de ventil	2/2
Directia de curgere	reversibil
Presiune nominala armatura PN	63
Cuplu de rupere la diferenta de presiune pentru presiune nominala armatura PN	79 Nm
Pe baza standardului	ASME B16.11 ISO 5211
Mediu	Abur Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~::~:] Gaze inerte Apa lichide neutre
Temperatura medie	-20 °C...200 °C
Debit Kv	684 m3/h
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Material carcasa	Otel inoxidabil turnat
Cod material carcasa	1.4408/CF8M
Material de etansare a scaunului	PTFE, modificat
Material garnituri	FPM PTFE
Material bila	Otel inoxidabil turnat
Numar material bila	1.4408/CF8M
Material arbore	otel inoxidabil inalt aliat
Cod material arbore	1.4401
Greutate produs	7400 g
Autorizare	CRN
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind echipamentele sub presiune
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic