

Компактный цилиндр ADVU-80- -P-A-S26

№ изделия: 156028

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

без возможности опроса, конец штока с внутренней резьбой.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2022 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Ход | 1 ... 400 mm |
| Диаметр поршня | 80 mm |
| Демпфирование | P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон |
| Положение при сборке | Любое |
| Режим работы | двустороннего действия |
| Конец штока | Внутренняя резьба |
| Тип конструкции | Поршень Шток |
| Определение позиции | Для герконов |
| Варианты | Двусторонний шток Термостойкие уплотнения, макс. 120°C |
| Operating pressure MPa | 0,08 ... 1 MPa |
| Рабочее давление | 0,8 ... 10 bar |
| Operating pressure | 11,6 ... 145 psi |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура окружающей среды | 0 ... 120 °C |
| Энергия удара в крайних положениях | 0,75 J |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 2.827 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 2.827 N |
| Тип крепления | со сквозным отверстием с принадлежностями Опция |
| Пневматическое присоединение | G1/8 |
| Материал винта фланца | сталь, гальванизированная |
| Материал крышки | Алюминиевый сплав |
| Материал динамических уплотнений | FPM |
| Материал штока | Легированная сталь |
| Материал колбы цилиндра | Алюминиевый сплав |