

# Cilindru standard DSN-25-300-PPV


Cod: 9672

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

bazat pe DIN ISO 6432, cu amortizare ajustabila la pozitia de capat. Optiune de montare variat, cu sau fara componente de montare auxiliare.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2018. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	300 mm
Diametru piston	25 mm
Filet tija de piston	M10x1,25
Amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete
pozitie instalare	oricare
Corespunde normelor	CETOP RP 52 P ISO 6432
Capat tija de piston	Filet exterior
Structura constructiva	Piston Tija de piston teava de cilindru
Detectarea pozitiei	fara
variante	tija de piston unilaterala
presiune de operare	1 ... 10 bar
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu ungere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
energia de impact in pozitii finale	0,3 J
lungime de amortizare	17 mm
Forta teoretica la 6 bar, revenire	247,4 N
Forta teoretica la 6 bar, inaintare	294,5 N
Masa in miscare la 0 mm cursa	71 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	11 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	238 g
Adaos de masa la 10 mm cursa	6 g
tip fixare	cu accesorii
Conexiune pneumatica	G1/8
Indicatie material	conform RoHS
Informatii material capac	Aliaj de aluminiu forjat incolor eloxat
Informatii material etansari	NBR TPE-U(PU)
Informatie material tija de piston	otel inoxidabil aliaj inalt
Informatie material teava de cilindru	otel inoxidabil aliaj inalt