

Цилиндр с направляющей DFM-80-80-P-A-GF

№ изделия: 170887

FESTO

со встроенной направляющей.

Датчик положения тип SMTSO-8E может использоваться с этим изделием при длине хода 50 мм и больше. Соответствующий монтажный набор SMB-8E смонтирован внутри или снаружи.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Расстояние центра тяжести от нагрузки до траверсы | 125 mm |
| Ход | 80 mm |
| Диаметр поршня | 80 mm |
| Режим работы привода | Yoke |
| Демпфирование | P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон |
| Положение при сборке | Любое |
| Направляющая | Направляющая скольжения |
| Тип конструкции | Направляющая |
| Определение позиции | Для герконов |
| Operating pressure MPa | 0,05 ... 1 MPa |
| Рабочее давление | 0,5 ... 10 bar |
| Макс. скорость | 0,4 m/s |
| Режим работы | двустороннего действия |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C |
| Энергия удара в крайних положениях | 0,75 Nm |
| Макс. усилие Fy | 2.320 N |
| Макс. усилие Fy статическое | 2.320 N |
| Макс. усилие Fz | 2.320 N |
| Макс. усилие Fz статическое | 2.320 N |
| Макс. момент Mx | 179,8 Nm |
| Макс. момент Mx, статич. | 179,8 Nm |
| Макс. момент My | 126,4 Nm |
| Макс. момент My, статич. | 126,4 Nm |
| Макс. момент Mz | 126,4 Nm |
| Макс. момент Mz, статич. | 126,4 Nm |
| Макс. допустимый момент нагрузки Mx как функция хода | 40,34 Nm |
| Макс. полезная нагрузка в зависимости от хода при определенном расстоянии xs | 352 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 2.827 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 3.016 N |
| Перемещаемая масса | 5.461 g |
| Вес продукта | 9.743 g |
| альтернативные соединения | См. чертеж |
| Пневматическое присоединение | G3/8 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал крышки | Алюминиевый сплав |
| Материал уплотнений | NBR |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал штока | Легированная сталь, нержавеющая |