

Дроссель с обратным клапаном GRLZ-M3-QS-3

№ изделия: 175043

FESTO

для дросселирования на входе, с поворотным присоединением.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	функция дросселя с обратным клапаном на входе
Пневматическое подключение, канал 1	QS-3
Пневматическое подключение, канал 2	M3
Элемент настройки	Винт с головкой под шлиц
Тип крепления	Резьбовой
Стандартный расход через дроссель	41 l/min
Стандартный расход в направлении обратного клапана	27 ... 44 l/min
Рабочее давление	0,2 ... 10 bar
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Положение при сборке	Любое
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	95 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	75 ... 100 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Макс. момент затяжки	0,3 Nm
Вес продукта	7 g
Материал резьбовой заглушки	Латунь Никелирование
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал отпускаящего кольца	POM
Материал регулировочного винта	Латунь
Материал поворотного фитинга	Цинковая штамповка