


# Дроссель GRGO-M5-QS-4-LF-C

№ изделия: 175066

FESTO

действует в обоих направлениях. С дросселем тонкой настройки и QS-соединением.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция дросселирования
Пневматическое подключение, канал 1	M5
Пневматическое подключение, канал 2	QS-4
Элемент настройки	Винт с головкой под шлиц
Тип крепления	Резьбовой
Стандартный расход через дроссель	40 l/min
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла, фильтрация 40 µm Сжатый воздух, фильтрованный, обогащенный маслом, фильтрация 40 µm
Положение при сборке	Любое
Стандартный расход через дроссель: 6 -> 0 бар	80 l/min
Температура среды	-10 ... 60 °C
Макс. момент затяжки	1,5 Nm
Вес продукта	14 g
Информация о материале, резьбовая часть	Латунь
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Данные о материале, стопорное кольцо	ПОМ
Данные о материале, винт регулировки	Латунь
Данные о материале, поворотное соединение	Цинковая штамповка