

Штекер SEA-GS-7

№ изделия: 18666

FESTO

для пневмоостровов.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	EN 61076-2-101
Тип крепления	с резьбовой муфтой
Вывод кабеля	Прямой
Вес продукта	17 g
Электрическое подключение 1, исполнение	Круглый
Электрическое подключение 1, тип подключения	Разъем
Электрическое подключение 1, технология подключения	M12x1, A-код в соответствии с EN 61076-2-101
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	4
Электрическое подключение 1, тип монтажа	Screw-type lock with longitudinal knurl
Электрическое подключение 2, технология подключения	Вворачиваемый терминал
Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов	4
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 250 V
Диапазон рабочего напряжения AC	0 ... 250 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	4 A
Импульсная мощность	2,5 kV
Резьбовое подключение кабеля	Pg7
Диаметр кабеля	3,3 ... 6 mm
Допустимый диаметр кабеля	4 ... 6 mm
Номинальное сечение провода	0,14 ... 0,75 mm ²
Класс защиты	IP67
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-40 ... 85 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Материал корпуса	PBT
Цвет корпуса	Черный
Материал винтового фиксатора	PBT
Материал уплотнений	CR FPM
Материал электрического контакта	Латунь Покрытие белой бронзой