

Компактный цилиндр EMM-20-5-P-A

№ изделия: 158622

FESTO

для бесконтактного опроса, с демпфированием в конечных положениях, различные варианты монтажа.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Ход | 5 mm |
| Диаметр поршня | 20 mm |
| Демпфирование | P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон |
| Положение при сборке | Любое |
| Режим работы | одностороннего действия нажимного действия |
| Тип конструкции | Поршень Шток Корпус из профиля |
| Определение позиции | Для герконов |
| Варианты | Односторонний шток |
| Рабочее давление | 1,5 ... 10 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C |
| Момент затяжки при монтаже привода | 3 Nm +10% |
| Теоретическое усилие при 6 бар | 165 N |
| Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход | 165 N |
| Тип крепления | Опция со сквозным отверстием с внутренней резьбой |
| Пневматическое присоединение | M5 |
| Материал крышки | Латунь |
| Материал уплотнений | TPE-U(PU) |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав Анодированный |
| Материал штока | Легированная сталь, нержавеющая |