

# Стандартный цилиндр DSBG-40-40-PPVA-N3

№ изделия: 1646548

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика   | Значение  |
|--|---|
| Ход  | 40 mm   |
| Диаметр поршня   | 40 mm   |
| Резьба на штоке  | M12x1,25  |
| Демпфирование  | PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон               |
| Положение при сборке                                     | Любое   |
| Соответствует стандарту                                  | ISO 15552   |
| Конец штока  | Наружная резьба   |
| Тип конструкции  | Поршень<br>Шток<br>Шпилька<br>Корпус цилиндра                               |
| Определение позиции                                      | Для герконов  |
| Варианты   | Односторонний шток  |
| Operating pressure MPa                                   | 0,06 ... 1,2 MPa  |
| Рабочее давление   | 0,6 ... 12 bar  |
| Режим работы   | двустороннего действия  |
| Рабочая среда  | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]                       |
| Примечание по рабочей среде                              | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)       |
| Классификация сопротивления коррозии CRC                 | 2 - Средняя стойкость к коррозии  |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Класс чистоты помещения                                  | ISO class 6   |
| Температура окружающей среды                             | -20 ... 80 °C   |
| Энергия удара в крайних положениях                       | 0,7 J   |
| Длина демпфирования                                      | 19 mm   |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 633 N   |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 754 N   |
| Перемещаемая масса                                       | 269 g   |
| Перемещаемая масса при ходе 0 мм                         | 205 g   |
| Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода           | 16 g  |
| Вес продукта   | 880 g   |
| Базовый вес на 0 мм хода                                 | 740 g   |
| Дополнительный вес на 10 мм хода                         | 35 g  |
| Тип крепления  | с внутренней резьбой<br>с принадлежностями<br>Опция                         |
| Пневматическое присоединение                             | G1/4  |
| Замечания по материалу                                   | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал крышки  | Die-cast aluminium, coated  |
| Материал уплотнения поршня                               | TPE-U(PU)   |
| Материал поршня  | Алюминиевый сплав   |
| Материал штока   | Легированная сталь  |
| Материал скребка штока                                   | TPE-U(PU)   |
| Buffer seal material                                     | TPE-U(PU)   |
| Cushion piston material                                  | POM   |

| Характеристика          | Значение                                |
|-------------------------|---|
| Материал колбы цилиндра | Smooth-anodised wrought aluminium alloy |
| Материал гайки          | сталь, гальванизированная               |
| Материал подшипника     | РОМ                                     |
| Collar nut material     | Гальванизированная сталь                |
| Материал шпильки        | Легированная сталь                      |