


# Интерфейс привода SPC-AIF-MTS

№ изделия: 170231

FESTO

для Temposonics/AIF или DGPI/L-AIF.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. потребление тока пропорциональным распределителем	1,1 А
Потребление тока типовым интерфейсом привода одной оси	200 мА
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Длительное сопротивление ударам по DIN/IEC 68, части 2 - 82	Испытан в соответствии с уровнем опасности 2
Класс защиты	IP65 по IEC 60529
Стойкость к вибрации по DIN/IEC 68, части 2 - 6	Испытан в соответствии с уровнем опасности 2
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Вес продукта	300 g
Электрическое присоединение, пропорциональный клапан	Разъем Круглого дизайна M9 7-пин
Электрическое присоединение, датчик перемещения	6-пин Кабель с разъемом По DIN 45322 Круглого дизайна
Электрическое присоединение AIF IN	Разъем Круглого дизайна M9 5-пин
Электрическое присоединение AIF OUT	Розетка разъема Круглого дизайна M9 5-пин
Длина кабеля	0,3 м