

Цилиндр с направляющей DFM-20-20-P-A-KF

№ изделия: 170915

★ Линейка основной продукции

со встроенной направляющей.

Датчик положения тип SMTSO-8E может использоваться с изделием с длиной хода от 20 до 40 мм только тогда, когда монтажный набор SMB-8E установлен снаружи.

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Расстояние центра тяжести от нагрузки до траверсы | 50 mm |
| Ход | 20 mm |
| Диаметр поршня | 20 mm |
| Режим работы привода | Yoke |
| Демпфирование | P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон |
| Положение при сборке | Любое |
| Направляющая | передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей |
| Тип конструкции | Направляющая |
| Определение позиции | Для герконов |
| Operating pressure МПа | 0,2 ... 1 МПа |
| Рабочее давление | 2 ... 10 bar |
| Макс. скорость | 0,8 m/s |
| Режим работы | двустороннего действия |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 0 - Нет стойкости к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура окружающей среды | -5 ... 60 °C |
| Энергия удара в крайних положениях | 0,2 Nm |
| Макс. усилие Fy | 408 N |
| Макс. усилие Fy статическое | 510 N |
| Макс. усилие Fz | 408 N |
| Макс. усилие Fz статическое | 510 N |
| Макс. момент Mx | 11,84 Nm |
| Макс. момент Mx, статич. | 14,79 Nm |
| Макс. момент My | 4,49 Nm |
| Макс. момент My, статич. | 5,61 Nm |
| Макс. момент Mz | 4,49 Nm |
| Макс. момент Mz, статич. | 5,61 Nm |
| Макс. допустимый момент нагрузки Mx как функция хода | 2,43 Nm |
| Макс. полезная нагрузка в зависимости от хода при определенном расстоянии xs | 46 N |
| Theoretical force at 0.6 МПа (6 bar, 87 psi), retracting | 141 N |
| Theoretical force at 0.6 МПа (6 bar, 87 psi), advance | 188 N |
| Перемещаемая масса | 376 g |
| Вес продукта | 747 g |
| Центр тяжести перемещаемой массы как функция хода | 17,5 mm |
| альтернативные соединения | См. чертеж |
| Пневматическое присоединение | M5 |

| Характеристика | Значение |
|------------------------|---|
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал крышки | Алюминиевый сплав |
| Материал уплотнений | NBR |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал штока | Легированная сталь, нержавеющая |