

Соединительный кабель KMP3-25P-16-

№ изделия: 18699

FESTO

Для пневмоострова CPV.

Длина кабеля может быть от 1 до 99 метров.



Примерное
представление




Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	DIN 41652
Идентификация кабеля	с принадлежностями
Частота соединения	50
Электрическое подключение 1, функция	Сторона полевого устройства
Электрическое подключение 1, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 1, тип подключения	Розетка разъема
Электрическое подключение 1, выход кабеля	Угловой
Электрическое подключение 1, технология подключения	Sub-D
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	25
Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода	18
Электрическое подключение 1, тип монтажа	2x M3 screws
Электрическое подключение 2, функция	Сторона контроллера
Электрическое подключение 2, тип подключения	Кабель
Электрическое подключение 2, технология подключения	Открытый конец
Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов	18
Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода	18
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 30 V
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	3 A
Импульсная мощность	1 kV
Длина кабеля	1 ... 99 m
Атрибуты кабеля	Стандарт
Условия испытания кабеля	Условия испытания - по запросу
Радиус изгиба, фиксированный монтаж кабеля	≥ 45 mm
Радиус изгиба, гибкий монтаж кабеля	≥ 90 mm
Диаметр кабеля	8,5 mm
Допустимое отклонение диаметра кабеля	± 0,5 mm
Структура кабеля	18x0,34
Номинальное сечение провода	0,34 mm ²
Концы проводов	Отрезать прямо
Класс защиты	IP65
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-25 ... 70 °C -5 ... 70 °C
Температура хранения	-25 ... 75 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Материал оплетки кабеля	PVC
Цвет оплетки кабеля	Серый
Материал корпуса	PA
Материал уплотнений	NBR
Материал электрического контакта	Позолоченный медный сплав