

Блок подготовки воздуха, комбинация MSB4-1/4:H2N2M1-WP

№ изделия: 531091

FESTO

Состоящий из фильтра, регулятора давления, маслораспылителя и платы для настенного монтажа. Макс. выходное давление 7 бар, фильтр 40 мкм, с манометром, пластиковым стаканом и защитным кожухом, ручной отвод конденсата, направление потока слева направо.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	4
Серия	MS
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Степень фильтрации	40 µm
Отвод конденсата	Ручное вращением
Структура проекта	Регулятор давления с манометром Стандартный фильтр Стандартный маслораспылитель
Кожух стакана	Пластиковый кожух
Манометр	с манометром
Рабочее давление	1,5 ... 14 bar
Диапазон давления управления	1 ... 7 bar
Стандартный номинальный расход	1.300 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:-]
Температура среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	1.000 g
Тип крепления	с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	G1/4