

Блок подготовки воздуха, комбинация MSB4-1/4:J3D1A1-WP

№ изделия: 531105

FESTO

Состоящий из фильтра-регулятора, электрического клапана вкл./выкл., клапана плавного пуска и платы для настенного монтажа. Макс. выходное давление 12 бар, фильтр 5 мкм, с манометром, блокировка рукоятки регулятора, пластиковым стаканом и защитным кожухом, ручной отвод конденсата, направление потока слева направо.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	4
Серия	MS
Фиксатор привода	Поворотная рукоятка с фиксацией с принадлежностями, блокируемый
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Степень фильтрации	5 µm
Отвод конденсата	Ручное вращением
Структура проекта	Пусковой клапан Отсечной клапан Фильтр-регулятор с манометром
Функция контроллера	Постоянная выходного давления с компенсацией начального давления со вторичным сбросом с обратным протоком
Кожух стакана	Пластиковый кожух
Манометр	с манометром
Рабочее давление	4,5 ... 14 bar
Диапазон давления управления	4 ... 12 bar
Стандартный номинальный расход	700 l/min
Характеристики катушки	24V DC
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	1.600 g
Тип крепления	с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	G1/4
Пневматическое подключение, канал 3	G1/4
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление
Информация о материале, стакан	PC