

Checkbox CHB-C-P

№ изделия: 532270

FESTO

Компактная конструкция




Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. диаметр изделия	25 mm
Функция подсчета	Да
Класс защиты	IP64
Подключение датчика	По спецификации RS 485
Ширина	60 mm
Высота	260 mm
Длина	150 mm
Макс. длина изделия	Зависит от скорости ленты конвейера и требуемого разрешения
Мин. диаметр изделия	0,5 mm
Мин. длина изделия	1 mm
Выходы	Хорошая деталь, правильно ориентированная Хорошая деталь, неправильно ориентированная Некорректная деталь Система управления конвейерным оборудованием Управление конвейерной лентой / готовность Сообщение о статусе "Осторожно!" Ошибка выхода Достигнуто заданное число подсчета PLC_Power
Входы	Встроенный датчик 1 Встроенный датчик 2 Camera - Enable Внешняя ошибка Counter Reset Внешний старт Внешний датчик Клавиша не действует Type Select 0 Type Select 1 Внешнее самообучение
Макс. кол-во различных ориентаций на тип памяти	8
Макс. кол-во типов памяти	4
Предварительный выбор количества	Программное обеспечение CheckKon
Диапазон подсчета	1 - 2 Mrd.
Внутренний предохранитель	Предохранитель на 8 A
Ограничение электронного выхода	700 mA
Макс. общий ток на разъеме ПЛК	1 A
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Потребление тока при отсутствии нагрузки на выходах	750 mA
Допустимые колебания напряжения	+/- 15 %
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Окружающие условия	Сухой Защита от внешних источников света Максимально чистый окружающий воздух

Характеристика	Значение
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Разрешающая способность камеры	6/100 mm
Время экспонирования	128 ... 1.024 μ s
Интерфейс диагностики	RS 232 интерфейс 115 Kbaud Розетка разъема M12x1 4-пин