



# Распределитель с электроуправлением VUVB-L-M32U-AD-Q8-1C1

№ изделия: 537471

FESTO

с электромагнитной катушкой и вспомогательным ручным управлением, без штекерной розетки.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	3/2 Н.О., моностабильный
Тип управления	электрический
Размер клапана	20 mm
Стандартный номинальный расход	800 l/min
Рабочее давление	2 ... 8 bar
Структура проекта	Каретка поршня
Тип сброса	Воздушная пружина
Класс защиты	IP65
Условный проход	7 mm
Функция быстрого выхлопа	не дросселируемый
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Ручное дублирование	защелкиваемый Толкающий
Тип пилотного управления	С пилотным управлением
Питание пилотного каскада	Внутренний
Направление потока	неревверсивный
Пилотное давление	2 ... 8 bar
Время выключения	20 ms
Время включения	20 ms
Характеристики катушки	24 V DC: 1.5 W
Импульсная мощность	0,8 kV
Степень загрязнения	3
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура хранения	-20 ... 40 °C
Температура среды	-5 ... 50 °C
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Макс. момент затяжки, установка распределителя	2 Nm
Макс. Момент затяжки, монтаж на стене	3 Nm
Вес продукта	170 g
Электрическое подключение	Разъем по EN 175301-803 Исполнение C
Тип крепления	со сквозным отверстием
Подвод пилотного воздуха 12/14	Монтажная плита
Выхлоп пилота, канал 84	не направленный
Пневматическое подключение, канал 1	QS-8
Пневматическое подключение, канал 2	QS-8
Пневматическое подключение, канал 3	G1/4

Характеристика	Значение
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, монтажная плита	PA с армированием
Информация о материале, уплотнения шланга	FPM HNBR NBR
Информация о материале, корпус	PA с армированием
Информация о материале, золотник	Алюминиевый сплав