

Шаровой кран VZBA-R14-63-32L-F0304-R

№ изделия: 542005

FESTO

Из нержавеющей стали, 3-ходовой шаровой кран с внутренней резьбой, L-образным отверстием 90 градусов, с присоединением по ISO 5211 для монтажа неполноповоротных приводов DRD, DRE и DAPS.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Структура проекта	3-ходовой шаровой кран L-образной отверстие
Тип управления	механический
Тип уплотнения	мягкий
Тип крепления	Линейный монтаж
Присоединение запорного клапана	Rp1/4
Индикатор позиции переключения	Направление прорези = направление пропускной способности
Расположение отверстий на фланце	F03 F04
Внутренний диаметр	11,6 mm
Номинальный внутренний диаметр DN	8
Ручное дублирование	Нет
Направление потока	реверсивный
Номинальное давление, запорно-регулирующая арматура	63
Приводной момент	8 Nm
Рабочая среда	Инертные газы Нейтральные жидкости
Температура среды	-10 ... 140 °C
Расход Kv, угловой фитинг	4,5 m ³ /h
Отклонение расхода Kv	+/- 20 %
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества
Информация о материале, корпус	Легированная сталь, нержавеющая
Номер материала корпуса	1.4408
Информация о материале, уплотнения шланга	PTFE
Информация о материале, шар	Легированная сталь, нержавеющая
Номер материала шара	1.4401
Информация о материале вала	Легированная сталь, нержавеющая
Номер материала вала	1.4401
Вес продукта	700 g
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU руководством по устройству
Классификация сопротивления коррозии CRC	3