


# Линейный порталный привод DHSL-2DGE40ZR-HMP25

№ изделия: 543012

FESTO

включает электромеханический привод с зубчатым ремнем и пассивной направляющей и модульный привод перемещения, быстрое позиционирование и высокая прочность. Механический интерфейс для крепления поворотных приводов и захватов Festo. Заказывается как набор для сборки или полностью собранный и отлаженный.

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче. Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	Линейный порталный привод 4.0
Эффективная нагрузка	0 ... 10 kg
Привод, Z координата	HMP-25
Система приводов, Z координата	Пневматический
Промежуточная позиция, Z координата	x1
Ход, Z координата	0 ... 400 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	± 0,02 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Z координата	± 0,02 mm
Привод, Y координата	2x DGE-40-ZR-KF
Система приводов, Y координата	Электрический Электромеханический привод с зубчатым ремнем и шариковой направляющей
Промежуточная позиция, Y координата	Любое
Ход, Y координата	0 ... 2.000 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	± 0,1 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Y координата	± 0,1 mm