


# Передаточный модуль EMGA-60-P-G3-EAS-60

№ изделия: 2297686

★ Линейка основной продукции

Подходит для серводвигателей.

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер фланца редуктора	60 mm
Размер фланца двигателя	60 mm
Угловой люфт	0,17 deg
Тип редуктора	Планетарный редуктор
Коэффициент редукции	3:1
Макс. входная скорость	13.000 1/min
Рабочая температура редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Класс защиты	IP54
Продолжительное значение выходного момента	28 Nm
Момент инерции редуктора	0,135 kgcm <sup>2</sup>
Максимальный выходной момент	45 Nm
Макс. эффективность	98 %
Сопротивление вращению	2,3 Nm/arcmin
Вес продукта	900 g
Интерфейс редуктора, выходной вал	60H
Интерфейс редуктора, вал привода	60P
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)