

Инструмент для клипсы AGTC-T-SG-1+Z1

№ изделия: 2927784

Продукт будет снят с производства

[В системнере с принадлежностями.](#)

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2023 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	3/2 Н.З., моностабильный
Пневматическое подключение, канал 1	Внутренняя резьба G1/4
Тип управления	механический
Рабочее давление	2 ... 6 bar
Температура окружающей среды	5 ... 40 °C
Материал корпуса	PA с армированием TPE-S
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по машиностроению
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Температура среды	5 ... 40 °C
Макс. момент затяжки	15 Nm
Вес продукта	750 g
Материал соединительной резьбы	Алюминиевый сплав, анодированная
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал держателя	Нержавеющая пружинная сталь
Материал держателя инструмента	Легированная сталь
Держатель инструмента	T-паз с упором