

Управляемый обратный клапан HGL-1/2-NPT

№ изделия: 34880

FESTO

с уплотнительным кольцом OL.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	пилотный с обратным клапаном
Пневматическое подключение, канал 1	1/2 NPT
Пневматическое подключение, канал 2	1/2 NPT
Тип крепления	Резьбовой
Стандартный номинальный расход	0 ... 1.600 l/min
Operating pressure MPa	0,02 ... 1 MPa
Рабочее давление	0,2 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Пилотное давление	1 ... 10 bar
Pilot pressure	14,5 ... 145 psi
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-20 ... 80 °C
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)