

Блок подготовки воздуха, комбинация MSB4-1/4:H7N3M2-WP-Z

№ изделия: 531090

FESTO

Состоящий из фильтра, регулятора давления, маслораспылителя и платы для настенного монтажа. Макс. выходное давление 12 бар, фильтр 40 мкм, с манометром, металлическим стаканом, автоматический отвод конденсата, направление потока справа налево.





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | 4 |
| Серия | MS |
| Положение при сборке | Вертикально +/- 5° |
| Степень фильтрации | 40 µm |
| Отвод конденсата | полностью автоматический |
| Структура проекта | Регулятор давления с манометром Стандартный фильтр Стандартный маслораспылитель |
| Кожух стакана | Металлический кожух стакана |
| Манометр | с манометром |
| Диапазон давления управления | 1 ... 12 bar |
| Входное давление 1 | 1,5 ... 12 bar |
| Стандартный номинальный расход | 800 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух, фильтрованный, без масла, фильтрация 40 µm Сжатый воздух, фильтрованный, обогащенный маслом, фильтрация 40 µm |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Температура хранения | -10 ... 60 °C |
| Чистота воздуха на выходе | 5:7:- по DIN ISO 8573-1 |
| Температура среды | -10 ... 60 °C |
| Тип крепления | с принадлежностями |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/4 |