

Полимерный пневмошланг PAN-MF-6X1-SW-500

№ изделия: 572093

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Наружный диаметр | 6 mm |
| Радиус гибки по отношению к расходу | 35 mm |
| Внутренний диаметр | 4 mm |
| Мин. радиус изгиба | 15 mm |
| Соответствует стандарту | DIN 73378-PA12-PHL |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 2,7 MPa |
| Рабочее давление в зависимости от температуры | -0,95 ... 27 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 391,5 psi |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:] Минеральное масло |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура окружающей среды | -60 ... 100 °C |
| Вес продукта в зависимости длины | 0,016 kg/m |
| Пневматическое присоединение | Для цангового соединения с наружным диаметром 6 мм |
| Цвет | Черный |
| Твердость по Шору | D 65 +/- 3 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал шланга | Полиамид 12 |