

Электро-цилиндр ESBF-BS-63-200-25P

№ изделия: 574101

★ Линейка основной продукции

С шариковинтовой передачей, с электрически поворачиваемым шпинделем, который преобразует поворотное движение двигателя в линейное перемещение штока.

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	63
Ход	200 mm
Резьба на штоке	M16x1,5
Реверсивный люфт	40 µm
Диаметр шпинделя	25 mm
Шаг шпинделя	25 mm/U
Макс. угловое отклонение штока +/-	0,4 deg
Основан на стандарте	ISO 15552
Положение при сборке	Любое
Конец штока	Наружная резьба
Тип мотора	Сервомотор
Определение позиции	Для герконов
Тип конструкции	Электрический цилиндр с шариковинтовой передачей.
Тип шпинделя	Шарико-винтовой шпиндель
Защита от скручивания/направляющая	с направляющей на плоских подшипниках
Макс. ускорение	25 m/s ²
Макс. скорость	1,35 m/s
Точность повторения	±0,01 mm
Рабочий цикл	100 %
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Макс. приводной момент	26,5 Nm
Макс. радиальное усилие на приводном валу	700 N
Макс. усилие подачи F _x	6.000 N
Движущий момент на холостом ходу	0,5 Nm
Ориентировочное значение полезной нагрузки, горизонтальной	600 kg
Ориентировочное значение полезной нагрузки, вертикальной	600 kg
Массовый момент инерции J _H на метр хода	3,0526 kgcm ²
Массовый момент инерции J _L на кг нагрузки	0,15831 kgcm ²
Массовый момент инерции, J _O	0,65043 kgcm ²
Перемещаемая масса при ходе 0 мм	1.829 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	52 g
Базовый вес на 0 мм хода	3.163 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	87 g
Тип крепления	с внутренней резьбой или принадлежности
Код интерфейса, привод	D60

Характеристика	Значение
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки	Die-cast aluminium, coated
Материал штока	Легированная сталь, нержавеющая
Материал винтов	Гальванизированная сталь
Материал гайки шпинделя	Катанная подшипниковая сталь
Материал шпинделя	Катанная подшипниковая сталь
Материал колбы цилиндра	Smooth-anodised wrought aluminium alloy