

Датчик положения оптический диффузионный SOEG-RTH-Q50-NA-K-3L

FESTO

№ изделия: 537772

Продукт будет снят с производства

С подавлением фона, прямоугольная конструкция

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2020 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Проект	Блочного проекта
Соответствует стандарту	EN 60947-5-2
Авторизация	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Замечания по материалу	Не содержит медь и тефлон
Измеряемая величина	Позиция
Принцип измерения	Оптоэлектронный
Метод измерения	Датчик рассеивания с подавлением фона
Тип освещения	красный
Макс. диаметр пятна	8 x 8 мм на 200 мм
Рабочий диапазон	30 ... 300 мм
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Макс. сдвиг серого тона	8 %
Материал ссылки	18 %
Выход переключателя	NPN
Функция переключающего элемента	Антивалентный
Макс. частота переключения	1.000 Hz
Макс. выходной ток	200 mA
Падение напряжения	≤ 2,4 V
Защита от короткого замыкания	Пулсирующий
Диапазон рабочего напряжения DC	10 ... 30 V
Остаточная пульсация	10 %
Холостой ток	35 mA
Защищен от смены полярности	для всех электрических соединений
Электрическое подключение	Кабель 4-жильный
Длина кабеля	3 m
Материал оплетки кабеля	TPE-U(PUR)
Размер	50x50x17 mm
Тип крепления	со сквозным отверстием
Вес продукта	122 g
Материал корпуса	ABS
Режим готовности дисплея	Зеленый светодиод
Рабочий режим дисплея	Жёлтый светодиод
Резервный рабочий дисплей	Красный светодиод (выкл.)
Опции настройки	Потенциометр
Нижний предел диапазона уставки	30 mm
Верхний предел диапазона настройки	300 mm
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C
Класс защиты	IP67
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии