

Servo Press Kit YJKP-..

№ изделия: 8058596

FESTO



Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Усилие запрессовки	0 ... 17 kN
Рабочий ход	100 ... 400 mm
Длина кабеля	5 ... 15 m
Частота сканирования	1.000 Hz
Протокол	EtherNet/IP Modbus TCP TCP/IP
Положение при сборке	Любое
Тип мотора	Сервомотор
Макс. ускорение	2 m/s ²
Рабочий цикл	100%
Скорость подачи	0 ... 250 mm/s
Точность, полный диапазон измеряемой величины	0,25 %FS
Максимальная эффективная нагрузка	19,5 ... 95 kg
Температура окружающей среды	0 ... 40 °C
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Класс защиты	IP20
Относительная влажность воздуха	0 - 90 %
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии