

Распределитель с электроуправлением VUVB-S-M32U-AZD-T14-1T1L

№ изделия: 568614

FESTO

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США
Этот тип подходит для работы на вакууме.





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Функция распределителя | 3/2 Н.О., моностабильный |
| Тип управления | электрический |
| Размер клапана | 20 mm |
| Стандартный номинальный расход | 500 l/min |
| Рабочее давление | -0,9 ... 8 bar |
| Структура проекта | Каретка поршня |
| Тип сброса | Воздушная пружина |
| Класс защиты | IP65 |
| Условный проход | 7 mm |
| Функция быстрого выхлопа | не дросселируемый |
| Тип уплотнения | мягкий |
| Положение при сборке | Любое |
| Ручное дублирование | защелкиваемый Толкающий |
| Тип пилотного управления | С пилотным управлением |
| Питание пилотного каскада | внешний |
| Направление потока | неревверсивный |
| Пилотное давление | 2 ... 8 bar |
| Время выключения | 20 ms |
| Время включения | 20 ms |
| Характеристики катушки | 24 V DC: 1.5 W |
| Импульсная мощность | 0,8 kV |
| Степень загрязнения | 3 |
| Допустимые колебания напряжения | +/- 10 % |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 |
| Температура хранения | -20 ... 40 °C |
| Температура среды | -5 ... 50 °C |
| Температура окружающей среды | -5 ... 50 °C |
| Макс. момент затяжки, установка распределителя | 2 Nm |
| Вес продукта | 150 g |
| Электрическое подключение | Розетка для многополюсного разъема |
| Тип крепления | со сквозным отверстием |
| Подвод пилотного воздуха 12/14 | Монтажная плита |
| Выхлоп пилота, канал 84 | не направленный |
| Пневматическое подключение, канал 1 | Монтажная плита |
| Пневматическое подключение, канал 2 | QS-1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 3 | Монтажная плита |
| Замечания по материалу | Не содержит медь и тефлон |

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, уплотнения шланга | FPM HNBR NBR |
| Информация о материале, корпус | PA с армированием |
| Информация о материале, золотник | Алюминиевый сплав |