

# Серводвигатель EMMT-AS-190-MR-HS-R3MB

№ изделия: 8148382

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Температура окружающей среды	-15 ... 40 °C
Примечание по окружающей температуре	up to 80°C with derating -1.5%/°C
Max. installation height	4.000 m
Note on max. installation height	As of 1,000 m, only with derating of -1.0% per 100 m
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 90 %
Соответствует стандарту	IEC 60034
Класс температурной стойкости по стандарту EN 60034-1	F
Max. winding temperature	155 °C
Класс расчета параметров по стандарту EN 60034-1	S1
Мониторинг температуры	Digital motor temperature transmission via EnDat® 2.2
Motor type to EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Положение при сборке	Любое
Класс защиты	IP21
Примечание по классу защиты	IP21 for motor shaft without rotary shaft seal IP65 motor shaft with RWDR IP67 for motor housing with connection technology
Concentricity, coaxiality, axial runout to DIN SPEC 42955	N
Balance quality	G 2,5
Detent torque	<1.0% of peak torque
Storage lifetime under nominal conditions	20.000 h
Код интерфейса, выход двигателя	190B
Электрическое подключение 1, тип подключения	Гибридные разъемы
Электрическое подключение 1, технология подключения	M40x1
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	15
Степень загрязнения	2
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Стойкость к вибрации	по EN 60068-2-6
Сопротивление ударной нагрузке	по EN 60068-2-29 15 g/11 ms to EN 60068-2-27
Авторизация	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Сертификационный департамент	UL E342973
Номинальное рабочее напряжение DC	680 V

Характеристика	Значение
Тип переключателя обмотки	Звезда внутри
Number of pole pairs	5
Момент удержания	76,7 Nm
Номинальный момент	59,1 Nm
Пиковый момент	118,3 Nm
Номинальная скорость вращения	1.200 1/min
Макс. скорость	2.163 1/min
Max. mechanical speed	8.000 1/min
Номинальная мощность мотора	7.427 W
Ток холостого хода	25 A
Номинальный ток мотора	19,2 A
Пиковый ток	41,5 A
Постоянная мотора	3,08 Nm/A
Standstill torque constant	3,56 Nm/A
Константа напряжения, фаза-фаза	215,2 mVmin
Сопротивление обмотки фаза-фаза	0,285 Ohm
Индуктивность обмотки фаза-фаза	12,3 mH
Winding longitudinal inductivity Ld (phase)	5,65 mH
Winding cross inductivity Lq (phase)	6,15 mH
Electric time constant	39,6 ms
Thermal time constant	70 min
Thermal resistance	0,31 K/W
Measuring flange	450 x 450 x 30, steel
Общий момент инерции массы при подъеме	160 kgcm <sup>2</sup>
Вес продукта	50.600 g
Допустимая осевая нагрузка на вал	500 N
Допустимая радиальная нагрузка на вал	2.530 N
Датчик положения ротора	Абсолютный многооборотный энкодер
Rotor position sensor, manufacturer designation	EQI 1331
Rotor position sensor, absolute detectable revolutions	4.096
Интерфейс поворотного энкодера	EnDat 22
Принцип измерения поворотного энкодера	Индуктивный
Rotor position sensor, DC operating voltage	5 V
Rotor position sensor, DC operating voltage range	3,6 ... 14 V
Rotor position sensor, position values per revolution	524.288
Триггер энкодера положения ротора	19 Bit
Rotor position sensor, system accuracy of angle measurement	-65 ... 65 arcsec
Тормозной удерживающий момент	115 Nm
Рабочее напряжение DC для тормоза	24 V
Brake current consumption	2,08 A
Потребляемая мощность, тормоз	50 W
Brake separation time	190 ms
Brake closing time	65 ms
DC brake response delay	12 ms
Max. brake no-load speed	8.000 1/min
Момент инерции тормоза	50 kgcm <sup>2</sup>
Циклы переключения, удерживающий тормоз	5 миллионов холостых ходов (без работы трения!)
MTTF, субэлемент	190 years, rotor position sensor
Energy efficiency	ENEFF (CN) / Class 1