


Plochý valec EZH-1,5/6,5-10

číslo dielca: 13009

FESTO

poistený proti pootočeniu



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	10 mm
priemer piesta	3 mm ekvivalentný priemer
Tlmenie	bez tlmenia
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Konštrukčné vyhotovenie	piest Štvorcová piestna tyč
Rozpoznanie polohy	bez
Ochrana proti pretočeniu/vedenie	Štvorcová piestna tyč
Pracovný tlak Mpa	0,3 ... 0,6 MPa
Pracovný tlak	3 ... 6 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	3,8 N
Teoretická minimálna vratná sila pružiny	1 N
Teoretická maximálna vratná sila pružiny	1,7 N
Hmotnosť výrobku	4 g
Typ upevnenia	s priečnym vŕtaním
Pneumatická prípojka	nástrčná spojka PK-3
Materiál krytu	Hliník
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliník
Materiál piestnej tyče	PA - zosilnený