


Plastová hadica PUN-CM-12-SW

číslo dielca: 130818

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, pre QS spojky, Polyuretán (nie je vhodná do potravinárskeho priemyslu). Antistatická.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Vonkajší priemer | 12 mm |
| Príslušný polomer zahnutia pre prietok | 70 mm |
| Vnútorný priemer | 8 mm |
| Min. polomer ohybu | 30 mm |
| Vlastnosti hadíc | Suitable for energy chains |
| Pracovný tlak závislý od teploty | -0,095 ... 1 MPa |
| Teplotne závislý pracovný tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Pracovný tlak závislý od teploty | -13,775 ... 145 psi |
| Povrchový odpor | 0,01 ... 10 MOhm |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota okolia | -35 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku podľa dĺžky | 0,08107 kg/m |
| Pneumatická prípojka | pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 12mm |
| Farba | čierny |
| Tvrdosť podľa Shore | D 52 +/-3 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál hadice | TPE-U(PU) |