

Модуль перемещения EHMZ-EGSL-55-BS-KF- -

№ изделия: 8004630

FESTO




Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Рабочий ход	100 ... 250 mm
Диаметр шпинделя	12 mm
Шаг шпинделя	5 ... 12,7 mm/U
Положение при сборке	Вертикальный
Тип конструкции	Электромеханический линейный модуль Со шпинделем
Определение позиции	Для герконов
Макс. ускорение	25 m/s ²
Макс. скорость	0,4 ... 1 m/s
Точность повторения	±0,015 mm
Рабочий цикл	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 90 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	5 ... 45 °C
Макс. усилие подачи F _x	300 N
Коэффициент подачи	5 ... 12,7 mm/U
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)