

набор балансира УНВР-

№ изделия: 8087218

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон хода	100 ... 1.990 mm
Cylinder diameter	50 ... 200 mm
Поддерживаемая кинематика	Lifting column Parallel kinematics
Защищен от смены полярности	для рабочего напряжения
Operating pressure MPa	0,4 ... 0,8 MPa
Рабочее давление	4 ... 8 bar
Макс. скорость перемещения	1 m/s
Диапазон рабочего напряжения DC	21,6 ... 26,4 V
Рабочий цикл	100 %
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Остаточная пульсация	5 %
Потребление тока при отсутствии нагрузки на выходах	2 A
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Класс защиты	IP65
Примечание по классу защиты	IP20 for safety relay unit PNOZ IP20 for control system CMCB-...-C IP20 for controller CECC-D IP54 for control system CMCB-...-CC в собранном состоянии
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Load	25 ... 999 kg
Transmission ratio of kinematics	1:5 for lifting columns 1:1 - 1:5 for parallel kinematic systems
Вес продукта	4,8 ... 60,5 kg
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)