


# Nástrčná závitová T spojka

## QSMTL-M5-6

číslo dielca: 153363

FESTO

Nastaviteľná 360°, vonkajší závit s vonkajším šesťhranom.



### údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota                                     |
|---|---|
| Veľkosť                                   | Mini  |
| Menovitá hodnota                          | 1,7 mm                                      |
| Druh tesnenia na závitovom čape           | tesniaci krúžok                             |
| montážna poloha                           | ľubovoľný                                   |
| Typ                                       | Tvar L, dodatočný nástrčný prípoj, po dĺžke |
| veľkosť zväzku                            | 10  |
| Konštrukčné vyhotovenie                   | Princíp Push-Pull                           |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt      | -0,095 ... 0,6 MPa                          |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt    | -0,95 ... 6 bar                             |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt      | -13,775 ... 87 psi                          |
| Pracovný tlak závislý od teploty          | -0,095 ... 1,4 MPa                          |
| Teplotne závislý pracovný tlak            | -0,95 ... 14 bar                            |
| Pracovný tlak závislý od teploty          | -13,775 ... 203 psi                         |
| Klasifikácia Maritime                     | viď certifikát                              |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním                   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 1 - Nízke zaťaženie koróziou                |
| LABS - konformita                         | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| Teplota okolia                            | -10 ... 80 °C                               |
| Menovitý ťahovací moment                  | 1,33 Nm                                     |
| Tolerancia pre menovitý ťahovací moment   | ± 20 %                                      |
| Hmotnosť výrobku                          | 5,7 g                                       |
| Počet výstupov                            | 2   |
| Počet prívodov                            | 1   |
| Typ upevnenia                             | Vonkajší šesťhran SW8                       |
| Pneumatická prípojka 1                    | vonkajší závit M5                           |
| Pneumatická prípojka 2                    | pre vonkajší priemer hadice 6 mm            |
| Farba uvoľňovacieho krúžku                | modrý                                       |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS                                |
| Materiál telesa                           | PBT   |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku             | POM   |
| Materiál tesnenia hadice                  | NBR   |
| Materiál ozubeného venca                  | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ           |