

Привод со шпинделем ELGT-BS-120-350-10P

№ изделия: 8124452

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Рабочий ход	350 mm
Размер	120
Резерв хода	0 mm
Реверсивный люфт	$\leq 0,15 \mu\text{m}$
Диаметр шпинделя	16 mm
Шаг шпинделя	10 mm/U
Положение при сборке	Любое
Направляющая	передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей
Тип конструкции	Электромеханический линейный привод со шпинделем с рециркулирующим шарикоподшипником
Тип мотора	Шаговый мотор Сервомотор
Тип шпинделя	Шарико-винтовой шпиндель
Варианты	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Макс. ускорение	15 m/s ²
Макс. скорость	3.000 1/min 0,5 m/s
Точность повторения	$\pm 0,02 \text{ mm}$
Рабочий цикл	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
RSBP classification to CD-0033	F1a
Класс чистоты помещения	ISO class 8
Класс защиты	IP20
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Постоянное усилие подачи	1.265 N
Моменты инерции сечения 2-ой степени I _y	966E+03 mm ⁴
Моменты инерции сечения 2-ой степени I _z	6.011E+03 mm ⁴
Момент холостого хода при максимальной скорости перемещения	0,3 Nm
Момент холостого хода при минимальной скорости перемещения	0,08 Nm
Макс. усилие F _y	6.800 N
Макс. усилие F _z	8.090 N
F _y с теоретическим ресурсом 100 км (только с точки зрения направляющей)	25.051 N
F _z с теоретическим ресурсом 100 км (только с точки зрения направляющей)	29.804 N
Макс. момент M _x	300 Nm
Макс. момент M _y	310 Nm
Макс. момент M _z	310 Nm
F _x с теоретическим ресурсом 100 км (только с точки зрения направляющей)	1.105 Nm
F _y с теоретическим ресурсом 100 км (только с точки зрения направляющей)	1.142 Nm
F _z с теоретическим ресурсом 100 км (только с точки зрения направляющей)	1.142 Nm

Характеристика	Значение
Макс. радиальное усилие на приводном валу	290 N
Макс. усилие подачи Fx	1.265 N
Крутящий момент инерции	506E+03 mm ⁴
Массовый момент инерции JH на метр хода	0,3453 kgcm ²
Массовый момент инерции JL на кг нагрузки	0,0253 kgcm ²
Массовый момент инерции, JO	0,1306 kgcm ²
Коэффициент подачи	10 mm/U
Перемещаемая масса	2.019 g
Вес продукта	9.593 g
Базовый вес на 0 мм хода	5.259 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	124 g
Динамическое отклонение (нагрузка перемещается)	0,05% длины привода, макс. 0,5 мм
Статическое отклонение (нагрузка в покое)	0.1% длины привода
Код интерфейса, привод	T46
Материал концевых крышек	Алюминиевое литье, с покрытием
Материал профиля	Анодированный алюминий
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки привода	Алюминиевое литье, с покрытием
Материал каретки	Сталь
Материал направляющей рейки	Сталь
Материал каретки	Анодированный алюминий
Материал гайки шпинделя	Сталь
Материал шпинделя	Сталь