


Kyvňý-lineárny modul EHMB-25-100

číslo dielca: 1095933

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer pastorka pohonu	8 mm
Pracovný zdvih	0 ... 100 mm
Velkosť	25
Uhol otočenia	nekonečný
Rozstup ozubeného remeňa	3 mm
montážna poloha	ľubovoľný
druh pohonu	Pohony s ozubeným remeňom
Konštrukčné vyhotovenie	Elektromechanický kyvno-posuvný modul s ozubeným remeňom
Prevodový pomer	4:1
Max. výstupné otáčky	300 1/min
Max. vstupné otáčky	1.200 1/min
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Max. prevodový moment	2,2 Nm
Max. tlačná sila Fx	480 N
Hnací moment pri chode naprázdno	< 0,18 Nm
Hmotnosť výrobku	3.347 g
Materiál hnacieho hriadeľa	Oceľ
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hriadeľa pohonu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál krytu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál ozubeného remeňa	Polychloroprén so sklennými vláknami