


Paralelný uchopovač HGPD-63-A

číslo dielca: 1132954

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	63
Zdvih na uchopovacia čelusť	16 mm
Max. výmenná presnosť	$\leq 0,2$ mm
Max. uhlová vôľa uchopovača ax, ay	$\leq 0,1$ deg
Max. vôľa uchopovača Sz	$\leq 0,02$ mm
Rotačná symetria	$\leq 0,2$ mm
Presnosť opakovania, uchopovač	$\leq 0,05$ mm
Počet uchopovacích prstov	2
Typ pohonu	pneumatický
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	dvojčinný
funkcia uchopovača	paralelný
zaručenie uchopovacej sily	bez
Konštrukčné vyhotovenie	Šikmá plocha nútený postup činností
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Celková uchopovacia sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otváranie	1.935 N
Celková uchopovacia sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatváranie	1.856 N
Pracovný tlak	3 ... 8 bar
Pracovný tlak, uzatvárací vzduch	0 ... 0,5 bar
Max. pracovná frekvencia uchopovača	≤ 2 Hz
Min. čas otvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	150 ms
Min. čas zatvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	162 ms
Max. hmota na jednu externu čelusť	1.340 g
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Uchopovacia sila na jednu uchopovacia čelusť pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otváranie	967 N
Uchopovacia sila na jednu uchopovacia čelusť pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatváranie	928 N
Hmotnostný moment zotrvačnosti	80,33 kgcm ²
Max. sila na čelustiach uchopovača Fz statická	3.000 N
Max. moment na čelustiach uchopovača Mx statický	120 Nm
Max. moment na čelustiach uchopovača My statický	80 Nm
Max. moment na čelustiach uchopovača Mz statický	65 Nm
Mazací interval prvkov vedenia	5.000.000 Mio SP
Hmotnosť výrobku	3.365 g
Typ upevnenia	Vnútorý závit a strediaci krúžok S priebežnou dierou a centrovacím krúžkom s priebežným otvorom a lícovaným kolíkom s vnútorným závitom a lícovaným kolíkom Voliteľný:

charakteristický znak	Hodnota
Pneumatická přípojka,	M5
Pneumatická přípojka	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál telesa	Hliník, eloxovaný
Materiál palcov uchopovača	Oceľ, tvrdená