


normovaný valec DNUL-63- -PPV-A-S6

číslo dielca: 15663

FESTO

zabezpečenie proti pootočeniu, podľa ISO 15552, s profilovým tvarom telesa, pre bezdotykové snímanie. S obojstranným nastaviteľným tlmením v koncových polohách.

Výbehový typ: Dostupný do 2008



Vzorové zobrazenie

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	1 ... 500 mm
priemer piesta	63 mm
závit na piestnici	M16x1,5
Tlmenie	PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatiké tlmenie koncových polôh
montážna poloha	ľubovольný
Vyhovuje predpisu	ISO 6431
koniec piestnice	vonkajší závit
Konstruktívne vyhotovenie	piest piestnica
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Premenné	S6: teplot odolné tesnenia max. 120 °C
Ochrana voči krúteniu/vedenie	štvorcová piestnica
Pracovný tlak	0,4 ... 12 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	sušený vzduch, mazaný a nemazaný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-10 ... 150 °C
Dĺžka tlmenia	23 mm
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	1.601 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	1.761 N
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	57 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	1.870 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatická prípojka	G3/8
Materiálová informácia pre kryt	Hliník
Materiálová informácia pre tesnenia	TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná oceľ
Materiálová informácia pre trubku valca	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný